


# BT-102 乾電池駆動グリースキット

## 型式表示方法



型式	吐出口	コードNO.
BT-102(8)	8口	101111
BT-102(4)	4口	101112

## 仕様

電源	単3乾電池×4本：アルカリ乾電池
連続運転時間	5分（積算6時間）
休止タイマー	1～24時間、1～31日 （設定スイッチによる切換え）
吐出圧力	2.5MPa以上
ポンプ吐出量	1.5mℓ/min
ポンプ寿命	100時間
使用潤滑剤	CBT-SU03（コード番号249150）
カートリッジ容量	200mℓ
質量	1.6kg

## LED ランプ表示内容

運転時	点灯
休止時	消灯
カートリッジ交換	ランプ点滅1回（5秒間歇）
電池交換	LEDランプ点滅2回（5秒間歇）
設定異常	LEDランプ点滅3回（5秒間歇）
昇圧異常	LEDランプ点滅4回（5秒間歇）
連続運転モード（21回）	※1 LEDランプ点滅1回（1秒間歇）
充填モード（SW1の3）	

※1 カートリッジ及び乾電池含む

### ユニット使用条件


給脂配管（ナイロンパイプ）：2m以内（同梱のナイロンパイプを使用）  
バルブ吐出量・箇所数：MUバルブ（0.1mℓ・1～8箇所）

- ポンプ取付用ボルト・ナット 六角穴付きボルト サイズM6-16×3個
- プラグMU-BP（コードNo.619840）×7個
- ワンタッチ継手KBE4-01-F Ø4×R1/8（コードNo.209523）×8個
- ナイロンパイプØ4×2m CBT-SU03（充填済）  
（コードNo.106834）×8本
- 単3乾電池×4本（コードNo.531300）



BT-102

## 外形寸法図



## 使用環境条件

このポンプは下記の環境で使用してください。  
周囲温度：5～45℃（屋内使用）  
湿度：35～85%RH（結露無きこと）  
振動：9G以下  
（※5℃未満で使用されると電池寿命が極端に短くなります。）  
\*カートリッジ交換時に乾電池も交換してください。

## 関連部品 ●使用ポンプ、ジャンクション、関連部品は下記のページをご覧ください。



MU 型定量バルブ  
P. 20



MUJ 型ジャンクション  
P. 21



ワンタッチ継手  
P. 160



CBT カートリッジ  
P. 54