


BT-102 乾電池駆動グリースキット

型式表示方法



MODEL	吐出口
BT-102(8) (101111)	8口
BT-102(4) (101112)	4口

仕様

電源	単3乾電池×4本:アルカリ乾電池
連続運転時間	5分(積算6時間)
休止タイマー	1~24時間、1~31日 (設定スイッチによる切換え)
吐出圧力	2.5MPa以上
ポンプ吐出量	1.5mℓ / min
ポンプ寿命	100時間
使用潤滑剤	CBT-SU03 (コード番号249150)
カートリッジ容量	200mℓ
質量	1.6kg

LEDランプ表示内容

運転時	点灯
休止時	消灯
カートリッジ交換	ランプ点滅1回(5秒間歇)
電池交換	LEDランプ点滅2回(5秒間歇)
設定異常	LEDランプ点滅3回(5秒間歇)
昇圧異常	LEDランプ点滅4回(5秒間歇)
連続運転モード (21回)	※1 LEDランプ点滅1回(1秒間歇)
充填モード (SW1の3)	


※1 カートリッジ及び乾電池含む

ユニット使用条件

給脂配管(ナイロンパイプ) : 2m以内(同梱のナイロンパイプを使用)
バルブ吐出量・箇所数: MUバルブ (0.1mℓ・1~8箇所)

- ポンプ取付用ボルト・ナット 六角穴付きボルト サイズ M6-16 × 3 個
- プラグ MU-BP (コード No.619840) × 7 個
- ワンタッチ継手 KBE4-01-F Ø4 × R1/8 (コード No.209523) × 8 個
- ナイロンパイプ Ø4 × 2m CBT-SU03 (充填済) (コード No.106834) × 8 本
- 単3乾電池×4本 (コード No.531300)

外形寸法図



使用環境条件

このポンプは下記の環境で使用してください。

周囲温度: 5 ~ 45°C (屋内使用)
湿度: 35 ~ 85% RH (結露無きこと)
振動: 9 G以下

(※5°C未満で使用されますと電池寿命が極端に短くなります。)
* カートリッジ交換時に乾電池も交換してください。

関連部品 ●使用ポンプ、ジャンクション、関連部品は下記のページをご覧ください。

